Parallelbausatz EAMM-U-60-D32-40G-91-S1

Teilenummer: 1577346

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	60
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	26.7 kgmm²
Leerlaufantriebsmoment	0.07 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	1140 g
Schnittstellencode Aktuator	D32B
Schnittstellencode Motor In	40G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform