Timer PZVT-3-SEC

Teilenummer: 158495



Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
Ausschaltdruck	0.1 bar
Betriebsdruck	2 bar...6 bar
Einschaltdruck	1.6 bar
Normalnenndurchfluss	50 l/min
Einstellbare Verzögerungszeit	0.2 s...3 s
Einstellgenauigkeit	± 0,3 s
Pausendauer für Rückstellung	200 ms
Wiederholgenauigkeit Zeiteinstellung	± 0,1 s
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP54 mit Schutzkappe und Frontrahmen nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	45 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Pneumatischer Anschluss	Innengewinde M5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	ABS