Indicador de presión OH-8-RT

Número de artículo: 10088



Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Conexión neumática	Boquilla estriada PK-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS