Puerta OR OS-1/4-NPT

Número de artículo: 10413



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función O
Conexión neumática 1	1/8 NPT
Conexión neumática 2	1/8 NPT
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Caudal nominal normal	1170 l/min
Presión de funcionamiento	1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
Diámetro nominal	6.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Peso del producto	110 g
Conexión neumática 3	NPT1/8-27
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR