# Suplemento de ventosa OASI-20-E

Número de artículo: 1072015

## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de funcionamiento | 0 bar...0.95 bar |
| Medio de funcionamiento | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Aptitud para el contacto con alimentos | Véase la información complementaria sobre el material |
| Temperatura ambiente | 5 °C...50 °C |
| Peso del producto | 0.6 g |
| Tipo de fijación | Enchufable |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del suplemento de ventosa | PE |
| Eficiencia del impulso de eyección | 0.5 bar |
| Posición de montaje | Pivote interior |