Silenciador AMTE-M-LH-N38

Número de artículo: 1206991



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Caudal contra atmósfera	5365 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nivel de presión acústica	83 dB(A)
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Peso del producto	29 g
Conexión neumática	3/8 NPT
Material del inserto amortiguador	Bronce
Material del pivote atornillado	Latón
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS