Actuador giratorio DRRD-35-180-FH-Y9A

Número de artículo: 1547102

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	35
Ángulo de amortiguación	85 deg
Margen de ajuste del ángulo de giro a ambos lados	+10/-190 grados
Ángulo de giro	180 deg
Amortiguación	Amortiguación hidráulica interna normal
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Cremallera/piñón
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Presión de funcionamiento	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de giro teórico con 6 bar	15.8 Nm
Momento de inercia admisible de la masa	1.5 kgm²
Peso del producto	4784 g
Tipo de fijación	A elegir: Con taladro pasante Con rosca interior
Conexión neumática	G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del eje de accionamiento	Acero templado
Material de la tapa	Aluminio Anodizado
Material de las juntas	NBR TPE-U (PU)
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado Anodizado deslizante