Purga de condensado WA-1-B

Número de artículo: 158497

Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de accionamiento	Mecánico
Posición de montaje	Vertical +/- 10°
Accionamiento manual auxiliar	Sin enclavamiento
Purga de condensado	Totalmente automático
Forma constructiva	Externo mecánico totalmente automático
Magnitud de medición	Nivel de llenado
Función de la válvula	2/2 cerrada monoestable
Presión de funcionamiento	4 bar...16 bar
Medio de funcionamiento	Agua
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Temperatura del medio	0 °C...60 °C
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso del producto	210 g
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Conexión de la purga de condensado	G1/4
Conexión neumática	M9
Material del cuerpo	Latón PA