# Fiche témoin MFL-24DC/AC

Code article: 10004

## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Poids du produit | 15 g |
| Raccord électrique | Forme B<br>Conforme aux standards industriels (11 mm) |
| Tension de service nominale CC | 24 V |
| Tension de service nominale CA | 24 V |
| Fréquence secteur | 0 Hz...60 Hz |
| Fluctuations de tension admissibles | +/- 15 % |
| Degré de protection | IP65<br>selon CEI 60529 |
| Température ambiante | -20 °C...60 °C |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Matériau du boîtier | Renforcé de PA6 |