Insert ventouse OASI-20-E

Code article: 1072015

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Pression de service	0 bar...0.95 bar
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	5 °C...50 °C
Poids du produit	0.6 g
Mode de fixation	enfichable
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'insert ventouse	PE
Capacité d'impulsion d'éjection	0.5 bar
Position de montage	Tourillon intérieur