Amortisseur DYEF-S-M4-Y1

Code article: 1152500

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	M4
Course	0.9 mm
Amortissement	Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés sans butée fixe métallique
Position de montage	Indifférente
Détection de position	sans
Vitesse d’impact max.	0.8 m/s
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Longueur d’amortissement	0.9 mm
Energie max. absorbée par course	0.015 J
Poids du produit	1.1 g
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Acier fortement allié