# Amortisseur DYEF-S-M10-Y1

Code article: 1152959

## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Taille | M10 |
| Course | 1 mm |
| Amortissement | Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés sans butée fixe métallique |
| Position de montage | Indifférente |
| Détection de position | sans |
| Vitesse d’impact max. | 0.8 m/s |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | 0 °C...60 °C |
| Longueur d’amortissement | 1 mm |
| Energie max. absorbée par course | 0.25 J |
| Poids du produit | 12 g |
| Mode de fixation | Avec contre-écrou |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR |
| Matériau du boîtier | Acier fortement allié |