# Accouplement EAMC-30-32-6-14

Code article: 1233256

## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de logement 1 | 6 mm |
| Diamètre de logement 2 | 14 mm |
| Taille | 30 |
| Longueur nominale | 32 mm |
| Position de montage | Indifférente |
| Vitesse de rotation max. | 8000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 °C...60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Température ambiante | -25 °C...60 °C |
| Moment d’inertie de masse | 5.87 kgmm² |
| Couple transmissible | 6.5 Nm |
| Poids du produit | 48 g |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |