Union mâle QSH-16-12-20

Code article: 130722

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	7.8 mm
Position de montage	Indifférente
Modèle	forme droite
Taille de fût	20
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Classification maritime	Voir certificat
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau conformément à la déclaration du constructeur sur www.festo.com
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de salle blanche	Elément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Poids du produit	4.2 g
Raccord pneumatique 1	Douille enfichable Ø 16 mm
Raccord pneumatique 2	Douille enfichable Ø 12 mm
Couleur de la bague de démontage	bleu
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PBT