Pince à soufflet DHEB-12-E-U-E-P

Code article: 1320833

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	12
Course du soufflet	5.5 mm
Diamètre min. à saisir	13 mm
Diamètre max. à saisir	17 mm
Position de montage	Indifférente
Mode de fonctionnement	à simple effet fermé
Fonction de la pince	Adaptatif
Structure de construction	Membrane de contraction cycle de travail à guidage forcé
Guidage	Guidage de base
Détection de position	sans
Pression de service	5 bar...8 bar
Pression de rappel	1 bar
Fréquence de travail max. de la pince	4 Hz
Temps d'ouverture min. sous 6 bar	20 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar	40 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	5 °C...60 °C
intervalle moyen de remplacement du soufflet	0.5 MioCyc
Valeur indicative de charge utile	0.12 kg
Poids du produit	18 g
Mode de fixation	Au choix : avec filetage Avec contre-écrou
Raccord pneumatique	M3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau soufflet	EPDM

Caractéristiques	Valeur
Matériau du boîtier	Aluminium Anodisé