Connecteur multiple pour tuyaux KM-22-B

Code article: 13694

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	4 mm
Taille de fût	1
Pression de service	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Raccords max.	22
Raccord pneumatique	Pour tuyau de Ø extérieur de 3 mm Pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS