# Kit de soufflet EADB-V2-63-S101-200

Code article: 1488362

## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Ø extérieur | 93 mm |
| Taille | 63 |
| Courses | 101 mm...200 mm |
| Rallonge de tige de piston | 68 mm |
| Modèle | rond |
| Position de montage | Indifférente |
| Structure de construction | Kit de soufflet<br>à air d'échappement canalisé |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 3 - Effets de corrosion forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Résistance aux fluides | Poussières<br>Copeaux<br>Huiles<br>Graisses<br>Essences |
| Degré de protection | IP65<br>selon CEI 60529 |
| Température ambiante | -10 °C...80 °C |
| Masse déplacée | 142 g |
| Poids du produit | 265 g |
| Mode de fixation | À enficher<br>Avec vis sans tête |
| Raccord pneumatique | G1/4 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau des pièces d'adaptation | Alliage d'aluminium corroyé<br>Anodisé |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR |
| Matériau du soufflet | NBR |
| Matériau vis sans tête | Acier inoxydable fortement allié |