Raccord enfichable en T QSYL-1/4-1/4-U

Code article: 153784

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	5.9 mm
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	Revêtement
Position de montage	Indifférente
Modèle	Forme coudée, double, parallèle
Taille de fût	1
Structure de construction	Principe Push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Classification maritime	Voir certificat
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage max.	14 Nm
Poids du produit	22 g
Nombre de sorties	2
Nombre d'alimentations	1
Mode de fixation	Tête hexagonale 9/16
Raccord pneumatique 1	Filetage NPT 1/4
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur 1/4" "
Température ambiante (Fahrenheit)	14 °F...140 °F
Couleur de la bague de démontage	gris
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PBT
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau du joint de tuyau	NBR
Matériau collier de serrage	Acier inoxydable fortement allié