Indikator tlaka OH-8-RT

Broj dijela: 10088



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni tlak	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak	Utikač PK-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS