ILI vrata OS-1/4-NPT

Broj dijela: 10413



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	ILI funkcija
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	1/8 NPT
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok	1170 l/min
Radni tlak	1 bar...10 bar
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Nazivna veličina	6.5 mm
Položaj montaže	po želji
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	110 g
Pneumatski priključak 3	NPT1 / 8-27
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR