Amortizer DYSR-16-20-Y5-T

Broj dijela: 1138645



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	16
Hod	20 mm
Prigušenje	podesiv
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	3 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.3 s
Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline	1 s
Način rada	jednoradni potiskujući
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Duljina prigušenja	20 mm
Maksimalna sila udarca	1600 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	32 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	100000 J
Maksimalna rezidualna energija	0.16 J
Obnavljanje snage	5.4 N
	66 N 160 kg
Težina proizvoda	250 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Pocinčani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, kaljen