Paralelni komplet EAMM-U-86-S48-70A-102

Broj dijela: 1217689



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	86
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	5000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	175 kgmm²
Pogonski moment u praznom hodu	0.25 Nm
Prenosivi moment	9.5 Nm
Težina proizvoda	2440 g
Pogon koda sučelja	S48
Kod sučelja Motor In	70 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS