Usisna čašica VASB-100-1/4-SI-B

Broj dijela: 1382277



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Usis za izjednačenje visine	15.5 mm
Nazivna veličina	4 mm
Promjer vakuumske čašice	100 mm
Volumen usisa	128 cm³
Priključni položaj	gore
Položaj montaže	po želji
Oblik usisne čašice	okrugli mijeh, 1,5-struki
Radni tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-40 °C...200 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	395 N
Težina proizvoda	132 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	G1/4
boja	transparentan
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Materijal otvora za uvrtanje	Kovana aluminijska legura
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	VMQ (silikon)