Cilindar na vijke EGZ-6-5

Broj dijela: 15033



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	5 mm
Promjer klipa	6 mm
Prigušenje	nema slabljenja
Položaj montaže	po želji
Način rada	jednoradni potiskujući
Konstruktivna struktura	Klip Piston rod Cilindrična cijev
Detekcija položaja	bez
varijante	jednostrana klipnjača
Radni tlak	2 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	14 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	14.7 N
Vrsta montaže	neobavezno: s vanjskim navojem sa sigurnosnom maticom
Pneumatski priključak	M3
Materijalni pokrov	POM
Materijalne brtve	TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Mesing poniklane
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik