Okrugli cilindar EG-4-10-PK-2

Broj dijela: 15886



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 mm
Promjer klipa	4 mm
Prigušenje	nema slabljenja
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Klip Piston rod Cilindrična cijev
Detekcija položaja	bez
varijante	jednostrana klipnjača
Radni tlak	3.5 bar...7 bar
Način rada	jednoradni potiskujući
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	4.9 N
Teoretska minimalna povratna sila opruge	1.5 N
Teoretski max	2.6 N
Težina proizvoda	5 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Pneumatski priključak	PK-2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	visokolegirani čelik
Materijalne brtve	TPE-U (PU)
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal cijevi cilindra	Mjed, niklani