# Utisni L-konektor QSL-V0-6

Broj dijela: 160540

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | Standard |
| Nazivna veličina | 5 mm |
| Materijal za ispitivanje požara | UL94 V-0 (kućište)<br>UL94 V-0 (prsten za otpuštanje) |
| Konstrukcija | L oblik |
| Veličina spremnika | 10 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Napomena o radnom tlaku | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Voda (tekuća, bez leda) |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | 0 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 8.6 g |
| Pneumatski priključak 1 | za crijevo vanjski Ø 6 mm |
| Pneumatski priključak 2 | za crijevo vanjski Ø 6 mm |
| Prsten za otpuštanje u boji | crno |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | PBT |
| Prsten za oslobađanje materijala | PBT |
| Materijal za brtvljenje crijeva | NBR |
| Materijal segmenta obujmice crijeva | visokolegirani nehrđajući čelik<br>Mesing |