Lefúvó fojtószelep GRE-1/2

Cikkszám: 10353

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fojtó-hangnyomás funkció
Kiegészítő funkció kiválasztása	hangtompítóval
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
Beállítóelem	Hornyolt csavar
Rögzítés módja	becsavarozható
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban	3600 l/min
Normál áramlás: 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...4300 l/min
Üzemi nyomás	0 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...70 °C
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...70 °C
Terméksúly	75 g
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Szabályozó csavar alapanyaga	Sárgaréz