VAGY-tag OS-1/4-NPT

Cikkszám: 10413

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	VAGY-funkció
1. pneumatikus csatlakozás	1/8 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	1/8 NPT
Rögzítés módja	átmenő furattal
Normál névleges átfolyás	1170 l/min
Üzemi nyomás	1 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Névleges szélesség	6.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	110 g
3. pneumatikus csatlakozás	NPT1/8-27
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR