Motor karima EAMF-A-28D-28A

Cikkszám: 1087613



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	21 g
Interfészkód Motor In	28 A
Tengelykapcsoló ház interfészkódja	28D
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis