Motor karima EAMF-A-80A-140A

Cikkszám: 1190796



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	1147 g
Interfészkód Motor In	140 A
Tengelykapcsoló ház interfészkódja	80 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis