Hangtompító AMTE-M-LH-G34

Cikkszám: 1205864



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kötegméret	10
Üzemi nyomás	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Térfogatáram a légkör ellenében	12400 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	85 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Terméksúly	80 g
Pneumatikus csatlakozó	G3/4
Csillapító betét alapanyaga	Bronz
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis