Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-60-D40-55A-91

Cikkszám: 1210438

Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	26.7 kgmm2
Üresjárati hajtónyomaték	0.07 Nm
Átvihető forgatónyomaték	3 Nm
Terméksúly	1040 g
Interfészkód, működtető szerkezet	D40B
Interfészkód Motor In	55 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis