Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-86-D40-87A-102

Cikkszám: 1215802



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	86
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	175 kgmm2
Üresjárati hajtónyomaték	0.25 Nm
Átvihető forgatónyomaték	9.5 Nm
Terméksúly	2510 g
Interfészkód, működtető szerkezet	D40B
Interfészkód Motor In	87 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis