Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-50-S38-42A-78

Cikkszám: 1217945



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	12.1 kgmm2
Üresjárati hajtónyomaték	0.01 Nm
Átvihető forgatónyomaték	1 Nm
Terméksúly	590 g
Interfészkód, működtető szerkezet	S38
Interfészkód Motor In	42 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis