Csatlakozó EAMC-30-32-6-14

Cikkszám: 1233256

Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	6 mm
2. tartó átmérője	14 mm
Méret	30
Névleges hossz	32 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	5.87 kgmm2
Átvihető forgatónyomaték	6.5 Nm
Terméksúly	48 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis