Dugaszolható csatlakozó NPQP-D-Q6-S10-FD-P10

Cikkszám: 133136

Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges szélesség	3.8 mm
Kialakítás	egyenes forma
Kötegméret	10
Szerkezeti felépítés	Push-pull elv
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	3.6 g
1. pneumatikus csatlakozás	Push-in hüvely Ø 10 mm
2. pneumatikus csatlakozó	6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PP
Tömlőbilincs szegmens alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél