# Ellencsapágy EAMG-U1-50

Cikkszám: 1354281

## Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | 50 |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Max. fordulatszám | 6000 1/min |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Csapágyhőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Terméksúly | 20 g |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |