# Vákuum szívókorong VAS-40-1/4-SI-B

Cikkszám: 1379454

FESTO



## Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Szívókorong magasságkiegyenlítés | 3 mm |
| Névleges szélesség | 4 mm |
| Szívókorong átmérője | 40 mm |
| Szívókorong kapacitása | 3.47 cm3 |
| Csatlakozási helyzet | felső |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Szívókorongalak | kerek lapos |
| Üzemi nyomás | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Névleges üzemi nyomás | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi |
| Üzemi közeg | légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Élelmiszerekkel használható | Lásd a bővebb anyaginformációt |
| Környezeti hőmérséklet | -40 °C...200 °C |
| Tartóerő névleges üzemi nyomáson | 58 N |
| Terméksúly | 14 g |
| Rögzítés módja | vákuumcsatlakozással |
| Vákuumcsatlakozás | G1/4 |
| Szín | áttetsző |
| Shore-keménység | 60 +/- 5 |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Szívókorong alapanyaga | VMQ (szilikon) |