Fojtószelep GRO-1/8-B

Cikkszám: 151216



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fojtó-funkció
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Beállítóelem	Rovátkolt csavar
Rögzítés módja	választhatóan: Előlapi rögzítés átmenő furattal
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban	210 l/min
Üzemi nyomás	0 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Névleges szélesség	3 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)

Jellemző	Érték
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	31 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Szabályozó csavar alapanyaga	erősen ötvözött acél
Anyacsavar alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Hüvely alapanyaga	POM