Fojtó-visszacsapó szelep GRLA-1/2-NPT-B

Cikkszám: 151559



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Szellőző-fojtó-visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	1/2 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	1/2 NPT
Beállítóelem	Hornyolt csavar
Rögzítés módja	becsavarozható
Üzemi nyomás	0.3 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Üreges csavar alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Anyacsavar alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet