# Visszacsapó szelep H-QS-4

Cikkszám: 153462

## Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Szelepfunkció | Visszacsapó funkció |
| 1. pneumatikus csatlakozás | QS-4 |
| 2. pneumatikus csatlakozó | QS-4 |
| Rögzítés módja | Vezetékbeszerelés |
| Normál névleges átfolyás | 136 l/min |
| Üzemi nyomás | -1 bar...10 bar |
| Környezeti hőmérséklet | 0 °C...60 °C |
| Ház alapanyaga | Eloxált alumínium |
| Ház színe | fekete |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Min. nyomáskülönbség, nyitott | 0.1 bar |
| Min. nyomáskülönbség, zárás | 0.2 bar |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terméksúly | 5.3 g |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |