# Záró sapka QSC-1/2-U

Cikkszám: 153833

## Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | Standard |
| Névleges szélesség | 7.8 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Kialakítás | Vakdugó |
| Kötegméret | 1 |
| Szerkezeti felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya | -13.775 psi...145 psi |
| Tengeri besorolás | lásd a tanúsítványt |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korróziónak való kitettség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Terméksúly | 11.5 g |
| 1. pneumatikus csatlakozás | 1/2" " külső Ø-jű tömlőhöz |
| Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit | 14 °F...140 °F |
| Oldógyűrű színe | szürke |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | PBT |
| Oldógyűrű alapanyaga | POM |
| Tömlőtömítés alapanyaga | NBR |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |