Connettore di indicazione MFL-24DC/AC

Codice prodotto: 10004

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso prodotto	15 g
Collegamento elettrico	Tipo B Conforme standard industriale (11 mm)
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Tensione d'esercizio nominale AC	24 V
Frequenza di rete	0 Hz...60 Hz
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 15%
Grado di protezione	IP65 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale corpo	Rinforzato con PA6