Silenziatore AMTE-M-LH-N14

Codice prodotto: 1206990



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Dimensioni del pacchetto	20
Pressione d'esercizio	0 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Portata in atmosfera	3080 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Suono del livello di pressione	82 dB(A)
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Peso prodotto	17 g
Attacco pneumatico	1/4 NPT
Materiale inserto ammortizzatore	Bronzo
Materiale del perno a vite	Ottone
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)