Raccordo a T TJK-M3

Codice prodotto: 15874



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni del pacchetto	10
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio M3
Collegamento pneumatico, porta 2	Filetto femmina M3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale vite cava	Ottone nichelato
Materiale corpo	Ottone, nichelato