インジケータ用アダプタ MFL-24DC/AC

製品番号: 10004

データシート

特徴	値
製品質量	15 g
電気接続	タイプB 工業規格 (11mm)
定格動作電圧 DC	24 V
作動電圧 AC	24 V
電源周波数	0 Hz...60 Hz
許容電圧変動	±15%
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
周囲温度	-20 °C...60 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質 ハウジング	強化PA6