ショックアブソーバ
DYSR-8-8-Y5

部品番号: 1138641





データシート

特長	値
サイズ	8
ストローク	8 mm
クッション	調整可
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	3 m/s
リセット時間　短	0.2 s
リセット時間　長	3 s
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
耐酸性クラス：CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
クッションストローク	8 mm
最大抑止力	400 N
ストロークあたりの最大消費エネルギ	4 J
時間あたりの最大消費エネルギ	24,000 J
残存エネルギ	0.01 J
リセット力	1.8 N
質量	60 g
取付方法	ロックナット付
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	ステンレス
Material piston rod	ステンレス