サイレンサ AMTE-M-LH-N38

製品番号: 1206991



データシート

特徴	値
取付位置	任意
発注単位	10
使用圧力	0 MPa...1 MPa
作動電圧	0 bar...10 bar
大気開放時の流量	5365 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
ノイズレベル	83 000007
周囲温度	-40 °C...80 °C
製品質量	29 g
空気圧接続	3/8 NPT
材質：クッションインサート	ブロンズ
ねじ付トラニオン材質	真鍮
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠