# モータ折り返しキット EAMM-U-86-D40-87A-102

製品番号: 1215802



## データシート

| 特徴 | 値 |
|---|---|
| サイズ | 86 |
| 取付位置 | 任意 |
| ギア比 | 1:1 |
| 最高回転数 | 5000 1/min |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 保管温度 | -25 °C...60 °C |
| 相対湿度 | 0 ~ 95% |
| 保護等級 | IP40 |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 負荷慣性モーメント | 175 kgmm² |
| アイドリング駆動トルク | 0.25 Nm |
| 伝達トルク | 9.5 Nm |
| 製品質量 | 2510 g |
| インタフェースコード アクチュエータ | D40B |
| インタフェースコード モータイン | 87A |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |