ユニオンブランチワイ **QSY-6-4-100**

製品番号: 130812

データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	2.3 mm
取付位置	任意
形状	Y形
発注単位	100
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 000032...87 000032
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
海洋仕様	証明書を参照
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 www.festo.comに記載されたメーカー指定に基づく水
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス4
周囲温度	-10 °C...80 °C
製品質量	11 g
出力ポート数	2
管の数	1
エア接続ポート 1	チューブ 外径6mm用
空気圧接続 2	チューブ 外径4mm用
色 リリースリング	青
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PBT
リリースリング材質	POM
チューブシール材質	NBR
チューブ止め具材質	ステンレス